

Licence to pull



WELTNEUHEIT

Linearzange zum Lösen von Stiften und Dübeln

Anwendungshinweise:

Setzen Sie die Zange möglichst senkrecht an, ein Verkanten kann zu ausgefranzten Kanten und erhöhtem Kraftaufwand führen.


Drehen Sie den Dübeladapter maximal 1-2 Umdrehungen in den vorhandenen Dübel und setzen die Zange möglichst nah an der Schraube an, um ein Verkanten zu vermeiden.

Zur Vermeidung von Werkzeugabdrücken wird eine geeignete Unterlage empfohlen.

Der Gürtelclip ist für Links- und Rechtshänder geeignet. Entfernen Sie dazu den Dübeladapter aus dem Griff und ersetzen ihn durch den Clip.

Sollte ein anderer als der weit verbreitete 6mm Dübel zum Einsatz kommen, können geeignete Schrauben verwendet werden, deren Durchmesser sollte ca. 1mm kleiner als der Dübeldurchmesser gewählt werden.

Um Beschädigungen an der Gummieinlage zu vermeiden, sollten sehr kleine Nägel außermittig gegriffen werden.



Vorsicht:

Sollte sich eine Verbindung nicht lösen lassen, verwenden Sie keinesfalls weitere Klemmen oder Spannvorrichtungen, dies kann zur Zerstörung des Werkzeugs führen.

Pflege:

Vermeiden Sie das Eindringen von Schmutz, insbesondere Sand, Späne und Feuchtigkeit, da dies die Gleiteigenschaften negativ beeinflusst. Reinigen Sie die Zange und das Zubehör mit einem trockenen Tuch. Lagern und transportieren Sie die Zange und das Zubehör im mitgelieferten Koffer, um Beschädigungen vorzubeugen.

Sicherheitshinweis:

Dieses Produkt ist kein Spielzeug und gehört nicht in Kinderhände, weil es kleine und verschluckbare Teile enthält. Halten Sie keine Körperteile zwischen bewegliche Zangenteile, um Verletzungen zu vermeiden. Der Dübeladapter ist ausschließlich zur Verwendung in Kunststoffdübeln geeignet. Bei Defekten bzw. Funktionsproblemen nehmen Sie das Werkzeug sofort außer Betrieb und wenden Sie sich an den Händler zur Reparatur oder zum Austausch.

Achtung: Die Demontage darf nur durch eingewiesenes Fachpersonal erfolgen, es besteht Verletzungsgefahr!

Ausgezeichnet mit dem Innovationspreis in GOLD auf der IENA 2017 in Nürnberg.

Hersteller:

Knospe GmbH & Co. KG
Koppelweg 9
D-21449 Radbruch

linearzange.de
info@linearzange.de

